

Garant GRIDLINE

Skåp för tung last med dörr helt av plåt, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942301 1000
GTIN	4062406071769
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 30×28G.

Förstärkta sidoväggar för festsättning av hyllor i **förstärkt utförande för 200 kg** i 25-mm-raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Skåp med förstärkt skåpbotten, utan nivelleringssockel.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

För hyllor till GridLine, skåp för tung belastning, se nr 942610.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Handtag positionering	upptill
vikt	76 kg
antal hyllor	2

höjd	1000 mm
Bredd	750 mm
bredd i G	30
effektiv höjd	845 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	200 kg
djup i G	28
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
ComfortClose	nej
Djup	700 mm
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Skåp för tung belastning

Tillbehör

Åkverk eftermonteringsats passar till hurtsdjup i G 28	958480 28
Belysningsats Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Skjuthandtag Typ 1	958490 1
Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Belysningsats Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Hyllplan för tung last för skåp-/sektionsbredd i G 30	942610 30