



Skiftnyckel med grepphylsa, totallängd: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	813961 100
GTIN	4062406069674
Artikelklass	82A

Beskrivning

Utförande:

Smal form med dubbel-T-profilskaft. Käftställning 22°. Sänksmidd och härdad. Med **skala** på käften.

Med halsäker grepphylsa.

Förkromad skiftnyckel.

Teknisk beskrivning

största nyckelvidd	13 mm
totallängd	4 tum
totallängd	100 mm
Käftvinkel	22 grad
gnistfri	nej
Skalning	ja
Grepphylsa	ja
Produktslag	Skiftnyckel