



Skiftnyckel med grepphylsa, totallängd: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	813961 300
GTIN	4062406072018
Artikelklass	82A

Beskrivning

Utförande:

Smal form med dubbel-T-profilskaft. Käftställning 22°. Sänksmidd och härdad. Med **skala** på käften.

Med halksäker grepphylsa.

Förkromad skiftnyckel.

Teknisk beskrivning

totallängd	12 tum
totallängd	300 mm
största nyckelvidd	34 mm
Käftvinkel	22 grad
gnistfri	nej
Skalning	ja
Grepphylsa	ja
Produktslag	Skiftnyckel