

Garant GRIDLINE

hyllbottentråg, passar för vertikalutdrag nominell bredd: 300 mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942010 300
GTIN	4062406072278
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Av förzinkad stålplåt, uppvikt kant på alla sidor. Inklusive fästelement för fastskruvning i vertikalutdrag. Lämpliga för förvaring av smådelslådor.

Passar till :

För vertikalskåp nr 942002.

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100 kg

höjd: 35 mm

Bredd: 627 mm

Djup: 308 mm

Teknisk beskrivning

Djup	308 mm
höjd	35 mm
Bredd	627 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Material	stålplåt
Produktslag	Hylltråg till vertikalskåp

