

Garant**INFO Point med 24 tum bildskärm, Typ: M/DE****Beställningsdata**

Ordernummer	948005 M/DE
GTIN	4062406212384
Artikelklass	9GS

Beskrivning**Utförande:**

GARANT INFO Point är en modern datorarbetsplats för visning och bearbetning av digital information, för registrering av data samt som svarstation med ansluten streckodsläsare (medföljer inte).

INFO Point har ett robust hölje i stålplåt. På framsidan sitter på ergonomisk höjd en uppfällbar skiva som stöd för tangentbord och mus. Under skivan bakom den låsbara dörren går det att förvara PC- eller Linux-klienter i stommen. Skivan och dörren kan spärras med DOM-cylinderlås. Den ventilation som behövs för apparaterna inuti stommen sköts av den perforerade väggen med raster på baksidan, med hål på $\square 9 \times 9$ mm i 37-mm-raster. Den fungerar samtidigt som fäste för Easyfix-hakar och hållare.

Med fast monterad 24 tum bildskärm. Hjulenhet med 4 svängbara hjul ($\varnothing 100$ mm), 2 med parkeringsbroms.

Beläggning:

antal hyllplan i datorskåp: 1

Lackering:

Stomme i antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

effektivt djup datorskåp	190 mm
bottenyta (bredd)	616 mm
Tablar djup	300 mm
effektiv höjd datorhölje	740 mm
Tablar bredd	600 mm
vikt	65 kg
höjd	1570 mm
Tablar arbetshöjd	1060 mm
bottenyta (djup)	550 mm
effektiv bredd datorhölje	540 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Hylla slutet djup	150 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Produktslag	INFO Point