

**Garant****INFO Point för individuell inredning, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	948010 S
GTIN	4062406072445
Artikelklass	9GS

**Beskrivning****Utförande:**

GARANT INFO Point är en modern datorarbetsplats för visning och bearbetning av digital information, för registrering av data samt som svarstation med ansluten streckodsläsare (medföljer inte).

INFO Point har ett robust hölje i stålplåt. På framsidan sitter på ergonomisk höjd en uppfällbar skiva som stöd för tangentbord och mus. Under skivan bakom den låsbara dörren går det att förvara PC- eller Linux-klienter i stommen. Skivan och dörren kan spärras med DOM-cylinderlås. Den ventilation som behövs för apparaterna inuti stommen sköts av den perforerade väggen med raster på baksidan, med hål på  $\square$  9×9 mm i 37-mm-raster. Den fungerar samtidigt som fäste för Easyfix-hakar och hållare.

Utan bildskärm, för individuell utrustning med 24 tum bildskärm. Maximal möjlig bildskärmsstorlek: bredd 525 mm, höjd 315 mm, djup 90 mm.

**Beläggning:**

antal hyllplan i datorskåp: 1

**Lackering:**

Stomme i antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

**Teknisk beskrivning**

bottenyta (bredd)	616 mm
bottenyta (djup)	550 mm
effektiv bredd datorhölje	540 mm
vikt	63 kg
Tablar arbetshöjd	930 mm
höjd	1440 mm
Tablar djup	300 mm
effektivt djup datorskåp	190 mm
Tablar bredd	600 mm
effektiv höjd datorhölje	740 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Hylla slutet djup	150 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Produktslag	INFO Point