

Garant GRIDLINE

Skåp för tung last med dörr helt av plåt, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942321 2000
GTIN	4062406072490
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×28G.

Förstärkta sidoväggar för festsättning av hyllor i **förstärkt utförande för 200 kg** i 25-mm-raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Skåp med förstärkt skåpbotten, utan nivelleringssockel.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

För hyllor till GridLine, skåp för tung belastning, se nr 942610.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

bredd i G	40
Handtag positionering	upptill
höjd	2000 mm

vikt	153 kg
Bredd	1000 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	200 kg
ComfortClose	nej
djup i G	28
antal hyllor	5
Djup	700 mm
effektiv höjd	1845 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Skåp för tung belastning

Tillbehör

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 2000 mm	940511 2000
Hyllplan för tung last för skåp-/sektionsbredd i G 40	942610 40
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 2000 mm	940501 2000