

Garant GRIDLINE

Skåp för tung last med med fönsterförsedd dörr, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942323 1000
GTIN	4062406072506
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×28G.

Förstärkta sidoväggar för fastsättning av hyllor i **förstärkt utförande för 200 kg** i 25-mm-raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Skåp med förstärkt skåpbotten, utan nivelleringssockel.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

För hyllor till GridLine, skåp för tung belastning, se nr 942610.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Bredd	1000 mm
antal hyllor	2
Djup	700 mm

vikt	80 kg
Handtag positionering	upptill
effektiv höjd	845 mm
bredd i G	40
djup i G	28
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
ComfortClose	nej
höjd	1000 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	200 kg
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Skåp för tung belastning

Tillbehör

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Belysningsats Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåphöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Skjuthandtag Typ 1	958490 1
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hyllplan för tung last för skåp-/sektionsbredd i G 40	942610 40
Belysningsats Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Åkverk eftermonteringsats passar till hurtsdjup i G 28	958480 28

