

Garant GRIDLINE

**Skåp för tung last med med fönsterförsedd dörr, höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	942323 2000
GTIN	4062406072513
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×28G.

**Förstärkta sidoväggar** för fastsättning av hyllor i **förstärkt utförande för 200 kg** i 25-mm-raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Skåp med förstärkt skåpbotten, utan nivelleringssockel.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

För hyllor till GridLine, skåp för tung belastning, se nr 942610.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Djup	700 mm
Handtag positionering	upptill
djup i G	28

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	200 kg
effektiv höjd	1845 mm
höjd	2000 mm
Bredd	1000 mm
vikt	153 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
bredd i G	40
antal hyllor	5
ComfortClose	nej
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Skåp för tung belastning

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hyllplan för tung last för skåp-/sektionsbredd i G 40	942610 40
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 2000 mm	940511 2000
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 2000 mm	940501 2000