

Garant GRIDLINE

**Skåp för tung last med skjutdörr helt av plåt, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 942345 1000   |
| GTIN         | 4062406072520 |
| Artikelklass | 9GI           |

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 60×28G.

**Förstärkta sidoväggar** för fastsättning av hyllor i **förstärkt utförande för 200 kg** i 25-mm-raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Skåp med förstärkt skåpbotten, utan nivelleringssockel.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

För hyllor till GridLine, skåp för tung belastning, se nr 942610.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

|  |        |
|--|--------|
| ComfortClose   | nej    |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om                         | ja     |
| antal hyllor   | 4      |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 200 kg |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| bredd i G                         | 60   |
| djup i G                          | 28   |
| höjd                              | 1000 mm  |
| Handtag positionering             | upptill  |
| Bredd                             | 1500 mm  |
| vikt                              | 88 kg  |
| Djup                              | 700 mm   |
| effektiv höjd                     | 845 mm   |
| Materialtjocklek                  | 1 mm   |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1600 kg  |
| Höjdställning i raster            | 25 mm  |
| Cylinderlås                       | modulär låscylinder  |
| Färgval                           | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag                       | Skåp för tung belastning                                       |

## Tillbehör

|   |                  |
|---|------------------|
| Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning<br>Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm | 942580 100       |
| Låsplatta till GridLine Typ GP21  | 914227 GP21      |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning<br>Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm | 942580 125       |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning<br>Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm | 942580 300       |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning<br>Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm | 942580 150       |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning<br>Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm | 942580 200       |
| Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 60G för skåphöjd 1000/1250 mm            | 940514 1000/1250 |

|  |           |
|--|-----------|
| Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F   | 940559 F  |
| Hyllplan för tung last för skåp-/sektionsbredd i G 30  | 942610 30 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 75 mm | 942580 75 |