

Garant GRIDLINE

Storvolymskåp med med fönsterförsedd dörr, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 942703 1000 |
| GTIN | 4062406072629 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 30×28G. Passande utdragslådor: 26×24G (beställs separat). Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllplan och tillbehör till GridLine storvolymsskåp och skåp för tung last se nr 942530 – 942610 och grupp 95.

Användning som skåp för tung last är möjlig bara med hyllplan för tung last nr 942610.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-------------------------|
| Skåpfronter | med fönsterförsedd dörr |
| Bredd | 750 mm |
| effektiv höjd | 845 mm |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Skåptyp | Basskåp |
| ComfortClose | nej |
| djup i G | 28 |
| vikt | 62 kg |
| Djup | 700 mm |
| Handtag positionering | upptill |
| bredd i G | 30 |
| höjd | 1000 mm |
| Utförande | för individuell inredning |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1600 |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad |
| Höjdställning i raster | 25 |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Storvolymskåp |

Tillbehör

| | |
|---|-----------------|
| Hylla med konsoler 100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 942530 30 |
| Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm | 942570 200 |
| Skjuthandtag Typ 1 | 958490 1 |
| Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm | 942570 300 |
| Lutande hylla föreForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 942550 30 |
| Belysningssett Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 900/1000 mm | 940501 900/1000 |

| | |
|---|------------------|
| Utdraglåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm | 942570 100 |
| Utdraglåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm | 942570 125 |
| Åkverk eftermonteringssett passar till hurtsdjup i G 28 | 958480 28 |
| Skjuthandtag till GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Utdraglåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm | 942570 150 |
| Utdraglåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm | 942570 75 |
| Belysningssett Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 1000/1250 mm | 940510 1000/1250 |