

Garant GRIDLINE

**Storvolymsskåp med dörr helt av plåt, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	942721 1000
GTIN	4062406072643
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp utan utrustning i 40×28G. Passande utdragslådor: 36×24G (beställs separat).  
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllplan och tillbehör till GridLine storvolymsskåp och skåp för tung last se nr 942530 – 942610 och grupp 95.

**Användning som skåp för tung last är möjlig bara med hyllplan för tung last nr 942610.**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Handtag positionering	upptill
Djup	700 mm
Bredd	1000 mm
Skåptyp	Basskåp

bredd i G	40
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	70 kg
effektiv höjd	845 mm
höjd	1000 mm
djup i G	28
ComfortClose	nej
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Storvolymskåp

## Tillbehör

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	942573 100
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	942573 125
Lutande hylla föreForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 40	942550 40
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	942573 75
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	942573 300
Hylla med konsoler100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	942530 40

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	942573 150
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Åkverk eftermonteringsatts passar till hurtsdjup i G 28	958480 28
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Skjuthandtag Typ 1	958490 1
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	942573 200