

Garant GRIDLINE

**Storvolymsskåp med med fönsterförsedd skjutdörr, höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	942767 2000
GTIN	4062406072759
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp utan utrustning i 80×28G. Passande utdragslådor: 36×20G (beställs separat). Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllplan och tillbehör till GridLine storvolymsskåp och skåp för tung last se nr 942530 – 942610 och grupp 95.

**Användning som skåp för tung last är möjlig bara med hyllplan för tung last nr 942610.**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Handtag positionering	i mitten
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
djup i G	28
Djup	700 mm

höjd	2000 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
bredd i G	80
effektiv höjd	1863 mm
vikt	225 kg
Skåptyp	Basskåp
Bredd	2000 mm
ComfortClose	nej
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600
Höjdinställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Storvolymskåp

## Tillbehör

Lutande hylla föreForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 40	942550 40
Belysningssett Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 80G för skåphöjd 2000 mm	940515 2000
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	942583 150
Hylla med konsoler100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	942530 40