

Garant GRIDLINE

**Skåp för tung last med dörr helt av plåt, höjd: 1000 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	942821 1000
GTIN	4062406072803
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp utan utrustning i 40×28G. Passande utdragslådor: 36×24G (beställs separat).

**Förstärkta sidoväggar** för fastsättning av hyllor i **förstärkt utförande för 200 kg** i 25-mm-raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Skåp med förstärkt skåpbotten, utan nivelleringssockel.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

För hyllor till GridLine, skåp för tung belastning, se nr 942610.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 1000 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 700 mm

bredd i G: 40

djup i G: 28

effektiv höjd: 845 mm

**Teknisk beskrivning**

bredd i G	40
vikt	70 kg
djup i G	28
Djup	700 mm
effektiv höjd	845 mm
höjd	1000 mm
Bredd	1000 mm
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Skåp för tung belastning tomt

## Tillbehör

Hyllplan för tung last för skåp-/sektionsbredd i G 40	942610 40
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåpshöjd 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11