

Garant GRIDLINE

**Skåp för tung last med med fönsterförsedd skjutdörr, höjd: 2000 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	942867 2000
GTIN	4062406072919
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp utan utrustning i 80×28G. Passande utdragslådor: 36×20G (beställs separat).

**Förstärkta sidoväggar** för festsättning av hyllor i **förstärkt utförande för 200 kg** i 25-mm-raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Skåp med förstärkt skåpbotten, utan nivelleringssockel.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

För hyllor till GridLine, skåp för tung belastning, se nr 942610.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 2000 mm

Djup: 700 mm

bredd i G: 80

djup i G: 28

effektiv höjd: 1845 mm

**Teknisk beskrivning**

Djup	700 mm
vikt	225 kg
Bredd	2000 mm
effektiv höjd	1845 mm
djup i G	28
bredd i G	80
höjd	2000 mm
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600
Höjdinställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Skåp för tung belastning tomt

## Tillbehör

Hyllplan för tung last för skåp-/sektionsbredd i G 40	942610 40
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 80G för skåphöjd 2000 mm	940515 2000
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21