

Garant**Klädskåp med låsklinka, antal sektioner: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	949012 3
GTIN	4062406073060
Artikelklass	91G

Beskrivning**Utförande:**

Fötter av 2 mm tjock aluminiumplåt. Bakväggar med luftslitsar, dörrar med handdukshållare och namnskylt. Dörrstoppen kan flyttas från höger till vänster med några få handgrepp.

Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransen).

Inredning med 1 vardera hylla (bärförmåga 40 kg).

Klädstång med 3 krokar per sektion.

Norm:**DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Sockelplåt finns som tillval. Fråga oss!

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

höjd	1850 mm
Norm	DIN 4547

Namnskylt	ja
för hänglås	ja
Underrede utförande	Aluminiumfötter
antal klädstänger	1
Ventilationsöppningar bakvägg	ja
Ventilationsöppningar dörr	nej
effektiv höjd per hatthylla	370 mm
Snedtak	nej
effektivt djup per sektion	472 mm
passar till integralhjälms	ja
Bredd	1200 mm
Djup	520 mm
effektiv höjd per klädsektion	1188 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Speciallack tillgänglig	ja
Lås utförande	Låsklinka
vikt	102 kg
antal hyllplan fast	1
effektiv bredd per sektion	342 mm
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
antal sektioner	3
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	225 grad
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Klädskåp

Tillbehör

Sockellucka fram Typ 1200	958737 1200
Precisionscylinderlåsmed låscylinder, olika låsegenskaper Höljes-Ø 45 mm	085814 45
Precisionscylinderlåsutan låscylinder Höljes-Ø 45 mm	085816 45
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
Låsklinka Typ R	914190 R
Sockelplåt sida Typ 520	958738 520
Precisionscylinderlåsmed låscylinder, samma låsegenskaper Höljes-Ø 45 mm	085812 45