

**Garant****Klädskåp med låsklinka, antal sektioner: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	949012 2
GTIN	4062406073053
Artikelklass	91G

**Beskrivning****Utförande:**

Fötter av 2 mm tjock aluminiumplåt. Bakväggar med luftslitsar, dörrar med handdukshållare och namnskylt. Dörrstoppen kan flyttas från höger till vänster med några få handgrepp.

Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransen).

Inredning med 1 vardera hylla (bärförmåga 40 kg).

Klädstång med 3 krokar per sektion.

**Norm:****DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Sockelplåt finns som tillval. Fråga oss!

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

effektivt djup per sektion	472 mm
antal sektioner	2

antal hyllplan fast	1
vikt	68 kg
Djup	520 mm
effektiv bredd per sektion	342 mm
Ventilationsöppningar bakvägg	ja
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
för hänglås	ja
Underrede utförande	Aluminiumfötter
Lås utförande	Låsklinka
Bredd	800 mm
höjd	1850 mm
Speciallack tillgänglig	ja
Skåpfronter	dörr helt av plåt
antal klädstänger	1
Snedtak	nej
effektiv höjd per klädsektion	1188 mm
Ventilationsöppningar dörr	nej
Namnskylt	ja
effektiv höjd per hatthylla	370 mm
Norm	DIN 4547
passar till integralhjälms	ja
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	225 grad
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Klädskåp

## Tillbehör

Sockelplåt sida Typ 520	958738 520
Låsklinka Typ R	914190 R
Precisionscylinderlåsutan låscylinder Höljes-Ø 45 mm	085816 45
Precisionscylinderlåsmed låscylinder, olika låsegenskaper Höljes-Ø 45 mm	085814 45
Precisionscylinderlåsmed låscylinder, samma låsegenskaper Höljes-Ø 45 mm	085812 45
Sockellucka fram Typ 800	958737 800
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40