

**Garant****Klädskåp med cylinderlås, antal sektioner: 2****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 949011 2      |
| GTIN         | 4062406073039 |
| Artikelklass | 91G           |

**Beskrivning****Utförande:**

Fötter av 2 mm tjock aluminiumplåt. Bakväggar med luftslitsar, dörrar med handdukshållare och namnskylt. Dörrstoppen kan flyttas från höger till vänster med några få handgrepp.

Med högvärdigt cylinderlås i skjuthandtaget.

Inredning med 1 vardera hylla (bärförmåga 40 kg).

Klädstång med 3 krokar per sektion.

**Norm:****DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Sockelplåt finns som tillval. Fråga oss!

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| effektiv höjd per hatthylla | 370 mm            |
| Skåpfronter                 | dörr helt av plåt |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Ventilationsöppningar dörr    | nej   |
| Namnskylt                     | ja  |
| höjd                          | 1850 mm   |
| Lås utförande                 | Cylinderlås   |
| antal hyllplan fast           | 1   |
| vikt                          | 68 kg   |
| antal sektioner               | 2   |
| Bredd                         | 800 mm  |
| Norm                          | DIN 4547  |
| Snedtak                       | nej   |
| effektiv höjd per klädsektion | 1188 mm   |
| Speciallack tillgänglig       | ja  |
| passar till integralhjälm     | ja  |
| Ventilationsöppningar bakvägg | ja  |
| antal klädstänger             | 1   |
| Djup                          | 520 mm  |
| effektivt djup per sektion    | 472 mm  |
| effektiv bredd per sektion    | 342 mm  |
| Underrede utförande           | Aluminiumfötter   |
| Materialtjocklek              | 0,9 mm  |
| Dörröppningsvinkel            | 225 grad  |
| Cylinderlås                   | modulär låscylinder   |
| Färgval                       | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag                   | Klädskåp  |

## Tillbehör

Sockelplåt sida Typ 520

958738 520

|  |            |
|--|------------|
| Sockellucka fram Typ 800                               | 958737 800 |
| Skjuthandtag för garderobsskåp utan låscyliner         | 914221     |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 001 | 950050 001 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 002 | 950050 002 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003 | 950050 003 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 004 | 950050 004 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 005 | 950050 005 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 006 | 950050 006 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 007 | 950050 007 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 008 | 950050 008 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 009 | 950050 009 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 010 | 950050 010 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 011 | 950050 011 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 012 | 950050 012 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 013 | 950050 013 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 014 | 950050 014 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 015 | 950050 015 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 016 | 950050 016 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 017 | 950050 017 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 018 | 950050 018 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 019 | 950050 019 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 020 | 950050 020 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 021 | 950050 021 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 022 | 950050 022 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 023 | 950050 023 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 024 | 950050 024 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 025 | 950050 025 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 026 | 950050 026 |
| Låscyliner med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 027 | 950050 027 |

|  |            |
|--|------------|
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 028 | 950050 028 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 029 | 950050 029 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 030 | 950050 030 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 031 | 950050 031 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 032 | 950050 032 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 033 | 950050 033 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 034 | 950050 034 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 035 | 950050 035 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 036 | 950050 036 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 037 | 950050 037 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 038 | 950050 038 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 039 | 950050 039 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 040 | 950050 040 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 041 | 950050 041 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 042 | 950050 042 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 043 | 950050 043 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 044 | 950050 044 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 045 | 950050 045 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 046 | 950050 046 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 047 | 950050 047 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 048 | 950050 048 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 049 | 950050 049 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 050 | 950050 050 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 051 | 950050 051 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 052 | 950050 052 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 053 | 950050 053 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 054 | 950050 054 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 055 | 950050 055 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 056 | 950050 056 |

|   |            |
|---|------------|
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 057 | 950050 057 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 058 | 950050 058 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 059 | 950050 059 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 060 | 950050 060 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 061 | 950050 061 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 062 | 950050 062 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 063 | 950050 063 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 064 | 950050 064 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 065 | 950050 065 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 066 | 950050 066 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 067 | 950050 067 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 068 | 950050 068 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 069 | 950050 069 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 070 | 950050 070 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 071 | 950050 071 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 072 | 950050 072 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 073 | 950050 073 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 074 | 950050 074 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 075 | 950050 075 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 076 | 950050 076 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 077 | 950050 077 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 078 | 950050 078 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 079 | 950050 079 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 080 | 950050 080 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 081 | 950050 081 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 082 | 950050 082 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 083 | 950050 083 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 084 | 950050 084 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 085 | 950050 085 |

|  |            |
|--|------------|
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 086 | 950050 086 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 087 | 950050 087 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 088 | 950050 088 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 089 | 950050 089 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 090 | 950050 090 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 091 | 950050 091 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 092 | 950050 092 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 093 | 950050 093 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 094 | 950050 094 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 095 | 950050 095 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 096 | 950050 096 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 097 | 950050 097 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 098 | 950050 098 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 099 | 950050 099 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 100 | 950050 100 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 101 | 950050 101 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 102 | 950050 102 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 103 | 950050 103 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 104 | 950050 104 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 105 | 950050 105 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 106 | 950050 106 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 107 | 950050 107 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 108 | 950050 108 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 109 | 950050 109 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 110 | 950050 110 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 111 | 950050 111 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 112 | 950050 112 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 113 | 950050 113 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 114 | 950050 114 |

|  |            |
|--|------------|
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 115 | 950050 115 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 116 | 950050 116 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 117 | 950050 117 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 118 | 950050 118 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 119 | 950050 119 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 120 | 950050 120 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 121 | 950050 121 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 122 | 950050 122 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 123 | 950050 123 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 124 | 950050 124 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 125 | 950050 125 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 126 | 950050 126 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 127 | 950050 127 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 128 | 950050 128 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 129 | 950050 129 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 130 | 950050 130 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 131 | 950050 131 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 132 | 950050 132 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 133 | 950050 133 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 134 | 950050 134 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 135 | 950050 135 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 136 | 950050 136 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 137 | 950050 137 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 138 | 950050 138 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 139 | 950050 139 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 140 | 950050 140 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 141 | 950050 141 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 142 | 950050 142 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 143 | 950050 143 |

|  |            |
|--|------------|
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 144 | 950050 144 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 145 | 950050 145 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 146 | 950050 146 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 147 | 950050 147 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 148 | 950050 148 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 149 | 950050 149 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 150 | 950050 150 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 151 | 950050 151 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 152 | 950050 152 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 153 | 950050 153 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 154 | 950050 154 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 155 | 950050 155 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 156 | 950050 156 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 157 | 950050 157 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 158 | 950050 158 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 159 | 950050 159 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 160 | 950050 160 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 161 | 950050 161 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 162 | 950050 162 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 163 | 950050 163 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 164 | 950050 164 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 165 | 950050 165 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 166 | 950050 166 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 167 | 950050 167 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 168 | 950050 168 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 169 | 950050 169 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 170 | 950050 170 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 171 | 950050 171 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 172 | 950050 172 |



|  |            |
|--|------------|
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 173 | 950050 173 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 174 | 950050 174 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 175 | 950050 175 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 176 | 950050 176 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 177 | 950050 177 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 178 | 950050 178 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 179 | 950050 179 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 180 | 950050 180 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 181 | 950050 181 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 182 | 950050 182 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 183 | 950050 183 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 184 | 950050 184 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 185 | 950050 185 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 186 | 950050 186 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 187 | 950050 187 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 188 | 950050 188 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 189 | 950050 189 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 190 | 950050 190 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 191 | 950050 191 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 192 | 950050 192 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 193 | 950050 193 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 194 | 950050 194 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 195 | 950050 195 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 196 | 950050 196 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 197 | 950050 197 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 198 | 950050 198 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 199 | 950050 199 |
| Låscyylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 200 | 950050 200 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 001              | 950060 001 |

|   |            |
|---|------------|
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 002 | 950060 002 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003 | 950060 003 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 004 | 950060 004 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 005 | 950060 005 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 006 | 950060 006 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 007 | 950060 007 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 008 | 950060 008 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 009 | 950060 009 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 010 | 950060 010 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 011 | 950060 011 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 012 | 950060 012 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 013 | 950060 013 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 014 | 950060 014 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 015 | 950060 015 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 016 | 950060 016 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 017 | 950060 017 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 018 | 950060 018 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 019 | 950060 019 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 020 | 950060 020 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 021 | 950060 021 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 022 | 950060 022 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 023 | 950060 023 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 024 | 950060 024 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 025 | 950060 025 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 026 | 950060 026 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 027 | 950060 027 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 028 | 950060 028 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 029 | 950060 029 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 030 | 950060 030 |

|   |            |
|---|------------|
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 031 | 950060 031 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 032 | 950060 032 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 033 | 950060 033 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 034 | 950060 034 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 035 | 950060 035 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 036 | 950060 036 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 037 | 950060 037 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 038 | 950060 038 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 039 | 950060 039 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 040 | 950060 040 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 041 | 950060 041 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 042 | 950060 042 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 043 | 950060 043 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 044 | 950060 044 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 045 | 950060 045 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 046 | 950060 046 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 047 | 950060 047 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 048 | 950060 048 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 049 | 950060 049 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 050 | 950060 050 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 051 | 950060 051 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 052 | 950060 052 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 053 | 950060 053 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 054 | 950060 054 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 055 | 950060 055 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 056 | 950060 056 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 057 | 950060 057 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 058 | 950060 058 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 059 | 950060 059 |

|   |            |
|---|------------|
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 060 | 950060 060 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 061 | 950060 061 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 062 | 950060 062 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 063 | 950060 063 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 064 | 950060 064 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 065 | 950060 065 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 066 | 950060 066 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 067 | 950060 067 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 068 | 950060 068 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 069 | 950060 069 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 070 | 950060 070 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 071 | 950060 071 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 072 | 950060 072 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 073 | 950060 073 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 074 | 950060 074 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 075 | 950060 075 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 076 | 950060 076 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 077 | 950060 077 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 078 | 950060 078 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 079 | 950060 079 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 080 | 950060 080 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 081 | 950060 081 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 082 | 950060 082 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 083 | 950060 083 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 084 | 950060 084 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 085 | 950060 085 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 086 | 950060 086 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 087 | 950060 087 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 088 | 950060 088 |

|   |            |
|---|------------|
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 089 | 950060 089 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 090 | 950060 090 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 091 | 950060 091 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 092 | 950060 092 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 093 | 950060 093 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 094 | 950060 094 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 095 | 950060 095 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 096 | 950060 096 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 097 | 950060 097 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 098 | 950060 098 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 099 | 950060 099 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 100 | 950060 100 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 101 | 950060 101 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 102 | 950060 102 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 103 | 950060 103 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 104 | 950060 104 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 105 | 950060 105 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 106 | 950060 106 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 107 | 950060 107 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 108 | 950060 108 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 109 | 950060 109 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 110 | 950060 110 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 111 | 950060 111 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 112 | 950060 112 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 113 | 950060 113 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 114 | 950060 114 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 115 | 950060 115 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 116 | 950060 116 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 117 | 950060 117 |

|   |            |
|---|------------|
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 118 | 950060 118 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 119 | 950060 119 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 120 | 950060 120 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 121 | 950060 121 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 122 | 950060 122 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 123 | 950060 123 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 124 | 950060 124 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 125 | 950060 125 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 126 | 950060 126 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 127 | 950060 127 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 128 | 950060 128 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 129 | 950060 129 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 130 | 950060 130 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 131 | 950060 131 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 132 | 950060 132 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 133 | 950060 133 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 134 | 950060 134 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 135 | 950060 135 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 136 | 950060 136 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 137 | 950060 137 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 138 | 950060 138 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 139 | 950060 139 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 140 | 950060 140 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 141 | 950060 141 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 142 | 950060 142 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 143 | 950060 143 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 144 | 950060 144 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 145 | 950060 145 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 146 | 950060 146 |

|   |            |
|---|------------|
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 147 | 950060 147 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 148 | 950060 148 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 149 | 950060 149 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 150 | 950060 150 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 151 | 950060 151 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 152 | 950060 152 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 153 | 950060 153 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 154 | 950060 154 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 155 | 950060 155 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 156 | 950060 156 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 157 | 950060 157 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 158 | 950060 158 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 159 | 950060 159 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 160 | 950060 160 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 161 | 950060 161 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 162 | 950060 162 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 163 | 950060 163 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 164 | 950060 164 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 165 | 950060 165 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 166 | 950060 166 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 167 | 950060 167 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 168 | 950060 168 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 169 | 950060 169 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 170 | 950060 170 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 171 | 950060 171 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 172 | 950060 172 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 173 | 950060 173 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 174 | 950060 174 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 175 | 950060 175 |



|   |            |
|---|------------|
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 176 | 950060 176 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 177 | 950060 177 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 178 | 950060 178 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 179 | 950060 179 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 180 | 950060 180 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 181 | 950060 181 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 182 | 950060 182 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 183 | 950060 183 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 184 | 950060 184 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 185 | 950060 185 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 186 | 950060 186 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 187 | 950060 187 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 188 | 950060 188 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 189 | 950060 189 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 190 | 950060 190 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 191 | 950060 191 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 192 | 950060 192 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 193 | 950060 193 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 194 | 950060 194 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 195 | 950060 195 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 196 | 950060 196 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 197 | 950060 197 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 198 | 950060 198 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 199 | 950060 199 |
| Reservnycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 200 | 950060 200 |