

**Garant****Klädskåp med låsklinka, antal sektioner: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	949018 8
GTIN	4062406073138
Artikelklass	91G

**Beskrivning****Utförande:**

Fötter av 2 mm tjock aluminiumplåt. Bakväggar med luftslitsar, dörrar med handdukshållare och namnskylt. Dörrstoppen kan flyttas från höger till vänster med några få handgrepp. Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransen).

**Norm:****DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Sockelplåt finns som tillval. Fråga oss!

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 4547
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
Underrede utförande	Aluminiumfötter

höjd	1850 mm
effektiv bredd per sektion	342 mm
Bredd	800 mm
Ventilationsöppningar bakvägg	ja
Lås utförande	Låsklinka
Namnskylt	ja
effektivt djup per sektion	472 mm
effektiv höjd per sektion	370 mm
Djup	520 mm
Snedtak	nej
antal sektioner	8
vikt	76 kg
för hänglås	ja
Speciallack tillgänglig	ja
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	225 grad
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Solfjäderskåp

## Tillbehör

Låsklinka Typ R	914190 R
Precisionscylinderlåsmed låscylinder, olika låsegenskaper Höljes-Ø 45 mm	085814 45
Precisionscylinderlåsmed låscylinder, samma låsegenskaper Höljes-Ø 45 mm	085812 45
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40

Sockellucka fram Typ 800	958737 800
Precisionscylinderlåsutan låscylinder Höljes-Ø 45 mm	085816 45
Sockelplåt sida Typ 520	958738 520