

**Garant****Klädskåp med låsklinka, antal sektioner: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	949051 2
GTIN	4062406073176
Artikelklass	91G

**Beskrivning****Utförande:**

Dörrar med dämpade anslag. Stommen har ett **snedtak**, plastglidstöd i golvgruppen samt en **avtagbar sockel** på framsidan. En fast hylla med två klädkrokar per avdelning. Den speciella konstruktionen medger förvaring av integralhjälmars trots en avdelningsbredd på endast 300 mm (patentsökt).

Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

**Norm:**

**DIN 4547**

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

- **Skåpen levereras komplett monterade.**
- **Hänglås för låsklinka, se katalog band 2 Hand- och mätverktyg nr 085822–085890, och DOM hänglås nr 085812; 085814. Nr 085816 storlek 45.**
- **Lämpliga för låssystem.**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

höjd bak	2000 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	420 - 480 mm
för hänglås	ja
effektivt djup per hatthylla	250 mm
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
effektiv höjd per klädsektion	1240 mm
effektiv bredd per klädsektion	240 mm
Hyllplanets djup	250 mm
effektiv bredd per hatthylla (integralhjälm)	240 - 280 mm
Snedtak	ja
vikt	49,8 kg
Ventilationsöppningar bakvägg	nej
Namnskylt	ja
Lås utförande	Låsklinka
höjd fram	1850 mm
Bredd	600 mm
Hyllplan bredd	295 mm
Norm	DIN 4547
effektivt djup per klädsektion	475 mm
Underrede utförande	Sockel med sockelplåt
Ventilationsöppningar dörr	nej
Avtagbar sockel	ja
antal sektioner	2
antal klädstänger	1
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Speciallack tillgänglig	ja
Djup	500 mm
antal hyllor fast inkörda	1
passar till integralhjälm	ja

Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	225 grad
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Klädskåp

## Tillbehör

Låsklinka Typ R	914190 R
Precisionscylinderlåsmed låscylinder, samma låsegenskaper Höljes-Ø 45 mm	085812 45
Precisionscylinderlåsutan låscylinder Höljes-Ø 45 mm	085816 45
Precisionscylinderlåsmed låscylinder, olika låsegenskaper Höljes-Ø 45 mm	085814 45
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40