

Garant**Klädskåp med låsklinka, antal sektioner: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	949051 3
GTIN	4062406073183
Artikelklass	91G

Beskrivning**Utförande:**

Dörrar med dämpade anslag. Stommen har ett **snedtak**, plastglidstöd i golvgruppen samt en **avtagbar sockel** på framsidan. En fast hylla med två klädkrokar per avdelning. Den speciella konstruktionen medger förvaring av integralhjälmars trots en avdelningsbredd på endast 300 mm (patentsökt).

Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

Norm:**DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

- **Skåpen levereras komplett monterade.**
- **Hänglås för låsklinka, se katalog band 2 Hand- och mätverktyg nr 085822–085890, och DOM hänglås nr 085812; 085814. Nr 085816 storlek 45.**
- **Lämpliga för låssystem.**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd per klädsektion	1240 mm
effektiv bredd per hatthylla (integralhjälm)	240 - 280 mm
Avtagbar sockel	ja
höjd fram	1850 mm
antal hyllor fast inkörda	1
Lås utförande	Låsklinka
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
Ventilationsöppningar bakvägg	nej
effektiv bredd per klädsektion	240 mm
Djup	500 mm
antal sektioner	3
Ventilationsöppningar dörr	nej
Bredd	900 mm
Underrede utförande	Sockel med sockelplåt
höjd bak	2000 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	420 - 480 mm
Speciallack tillgänglig	ja
Hyllplan bredd	295 mm
effektivt djup per hatthylla	250 mm
Norm	DIN 4547
Skåpfronter	dörr helt av plåt
passar till integralhjälm	ja
effektivt djup per klädsektion	475 mm
Namnskylt	ja
vikt	69,3 kg
Hyllplanets djup	250 mm
antal klädstänger	1
Snedtak	ja
för hänglås	ja

Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	225 grad
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Klädskåp

Tillbehör

Precisionscylinderlåsutan låscylinder Höljes-Ø 45 mm	085816 45
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
Precisionscylinderlåsmed låscylinder, samma låsegenskaper Höljes-Ø 45 mm	085812 45
Precisionscylinderlåsmed låscylinder, olika låsegenskaper Höljes-Ø 45 mm	085814 45
Låsklinka Typ R	914190 R