

Garant**Hyllskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	944003 1000
GTIN	4062406073381
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Hyllskåp med utrustning i 30×11G.

Hyllplan kan monteras i 25 mm raster.

Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Beläggning:

antal lagerlådor: 12 st nr 963321 storlek SB6, 12 st nr 963321 storlek SB5, 12 st nr 963321 storlek SB4

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och synliga förvaringslådor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

- **Enskilda öppna förvaringslådor se nr 963321.**
- **Enskilda hyllplan se nr 944061, 944065.**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	845 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	80 kg
vikt	47 kg
Bredd	750 mm
höjd	1000 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
antal hyllor	4
Djup	275 mm
djup i G	11
bredd i G	30
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	500 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	hyllskåp

Tillbehör

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Trapphyllor för hyllskåp, djup 11G för skåpbredd i G 30	944065 30
Hyllplan till hyllskåp, djup 11 G för skåpbredd i G 30	944061 30