

Garant

Sats koniska försänkare nr 150389 med kassett 90°, AlTiCN, Antal försänkare: 7

**Beställningsdata**

Ordernummer	150391 7
GTIN	4062406073374
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Satser med koniska försänkare **i kassett**.
Praktiska vid montering och användning i verkstäder.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfri framställning av **exakta, runda 90°-försänkningar**.

Innehåll:

vardera 1 konisk precisionsförsänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

OBS!:

Levereras i kassett nr 150370 **storlek 6**.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Beläggning	AlTiCN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS E

Delning hos försänkarskär	Oregelbunden
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft
Färgring	blå
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig	53 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	40 m/min	N
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	35 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	55 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	13 m/min	S
GG(G)	begränsat lämplig	30 m/min	K
CuZn	begränsat lämplig	42 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

Tillbehör

Konisk precisionsförsänkare med differentialdelning90°
Utvändig Ø 10 mm

150389 10

Konisk precisionsförsänkare med differentialdelning90° Utvändig Ø 11,5 mm	150389 11,5
Konisk precisionsförsänkare med differentialdelning90° Utvändig Ø 8 mm	150389 8
Konisk precisionsförsänkare med differentialdelning90° Utvändig Ø 6 mm	150389 6
Konisk precisionsförsänkare med differentialdelning90° Utvändig Ø 15 mm	150389 15
Konisk precisionsförsänkare med differentialdelning90° Utvändig Ø 19 mm	150389 19
Konisk precisionsförsänkare med differentialdelning90° Utvändig Ø 25 mm	150389 25