

Garant**Magasinskåp med dörrar helt av plåt, antal transparenta lådor: 69****Beställningsdata**

Ordernummer	944111 69
GTIN	4062406073435
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Magasinskåp med utrustning i 30×11G.

Transparenta lådor av genomskinlig **ABS-plast** för dammfri lagring. Förvarade föremål fås ut genom att man tappar den genomskinliga lådan. För monteringsändamål kan lådor tas ut och staplas på varandra.

Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med **stiftcylinderlås**.

Beläggning:

antal transparenta lådor (BxDxH): 27 st 50×42×46 mm 12 st 80×63×70 mm; 10 st 100×97×109 mm; 20 st 175×128×128×133 mm

leveransinnehåll:

Skåp inklusive genomskinliga lådor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Bredd	750 mm
Djup	275 mm
höjd	2000 mm
vikt	72 kg
djup i G	11
bredd i G	30
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	500 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Magasinskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------