

 GRIDLINE**GridLine systemväskskåp, Höjd mm / antal hyllor: 2000/6****Beställningsdata**

Ordernummer	944241 2000/6
GTIN	4062406073527
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp för skydd mot obehörig åtkomst och förvaring för systemväska nr 693330. Hyllplan med styrskenor och stopplista baktill. Fäste för hyllplan i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda.**

OBS!:

Levereras utan systemväska.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg

Székrenyház belső teherbírása: 1000 kg

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100 kg

höjd: 2000 mm

Bredd: 500 mm

Djup: 500 mm

bredd i G: 20
djup i G: 20
effektiv höjd: 1845 mm

Teknisk beskrivning

djup i G	20
Bredd	500 mm
vikt	81 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
effektiv höjd	1845 mm
bredd i G	20
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
antal hyllor	6
höjd	2000 mm
Djup	500 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tillbehör

Extrahylla till systemväskeskåp för skåpbredd i G 20 mm	944249 20
---	-----------