

Garant GRIDLINE

Batteriladdningsskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 2000/DEmm**Beställningsdata**

Ordernummer	944503 2000/DE
GTIN	4062406073589
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Batteriladdningsskåp med utrustning i 40×20G, med **FI-säkringslåda** och **fläkt**. Fläkt med luftfilter för övertrycksdrift (50 m³ / h). Luften avgår genom ventilationsspringor i dörrarnas sidor. Hyllplan för batteriladdning med vardera två grenlådor med 6 uttag 230 V och strömbrytare.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive 2 perforerade batteriladdningshyllor. Ansluningsstickkontakt 16 A / 400 V 5-polig med 3 m framledning och **mätprotokoll**. 4 st eluttagslister med 6 uttag. Dessutom 2 hyllplan nr 940550 storlek 40 och 1 utdragslåda nr 940642 storlek 125.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Tysk eluttagsversion.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Antal uttag	24
höjd	2000 mm

vikt	120 kg
Bredd	1000 mm
Djup	500 mm
effektiv höjd	1845 mm
bredd i G	40
djup i G	20
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	400 V
Strömbrytare	ja
Kontakttyp ingång	F
Antal eluttag typ F	24
Eluttag typ	F
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Batteriladdningsskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940642 125
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40