

Garant GRIDLINE

Datorterminal, Typ: IT**Beställningsdata**

Ordernummer	948101 IT
GTIN	4062406073626
Artikelklass	9GS

Beskrivning**Utförande:**

TFT-skärmhölje för platta bildskärmar. Upplagsskiva av bambu. Datorhurts med fläkt och ett flyttbart hyllplan.

Funktion:

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Fotstöd **alltid** antracitgrått RAL 7016 **pulverbelagt.**

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

vikt	73 kg
effektiv bredd bildskärmhölje	690 mm
effektiv höjd bildskärmhölje	460 mm
Djup	500 mm

djup i G	20
bredd i G	30
höjd	1620 mm
Bredd	750 mm
effektivt djup skärmhölje	230 mm
effektiv bredd underrede	700 mm
effektiv höjd underrede	845 mm
IP-skyddsklass	IP 41
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	250 V
Strömbrytare	ja
Kontakttyp ingång	L
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorbord

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Skjuthandtag för garderobsskåp utan låscylinder	914221