

Garant GRIDLINE

Datorterminal, Typ: FR**Beställningsdata**

Ordernummer	948111 FR
GTIN	4062406073695
Artikelklass	9GS

Beskrivning**Utförande:**

Bildskärmshölje med fläkt för CRT-skärmar upp till 19 tum. Slagdörr med polykarbonatblad, låsbar.

Tangentbordslåda snäpper fast i ändläget. Inställbar i 3 höjdlägen med 60 mm raster (1058 / 1118 / 1178 mm), låsbar, med handledsstöd av bambu och dragavlastning.

Datorskåp med fläkt och en förzinkad hylla med ställbar höjd och kabelgenomföringar som ger en överskådlig kabeldragning. Alla lås har samma låsegenskaper.

Funktion:

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfront antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Datorarbetsplatsen är kompatibel med GridLine-skåpen med djup 20G nr 940001 – 940217, 940801 – 940907 och kan kombineras godtyckligt med dessa.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

effektivt djup datorskåp	470 mm
effektiv bredd datorhölje	700 mm
bredd i G	30
max bildskärmsdiagonalmått	19 tum
höjd	2000 mm
Bredd	750 mm
bredd fönster	552 mm
effektiv bredd bildskärnhölje	690 mm
effektiv höjd datorhölje	845 mm
vikt	77 kg
höjd fönster	532 mm
effektiv höjd bildskärnhölje	570 mm
Djup	500 mm
effektivt djup skärnhölje	458 mm
djup i G	20
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
IP-skyddsklass	IP 41
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	250 V
Strömbrytare	ja
Kontakttyp ingång	E
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorarbetsstation

Tillbehör

Skjuthandtag för garderobsskåp utan låscylinder

914221

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11