

Garant GRIDLINE

Datorterminal, Typ: DK**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 948101 DK |
| GTIN | 4062406073657 |
| Artikelklass | 9GS |

Beskrivning**Utförande:**

TFT-skärmhölje för platta bildskärmar. Upplagsskiva av bambu. Datorhurts med fläkt och ett flyttbart hyllplan.

Funktion:

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Fotstöd **alltid** antracitgrått RAL 7016 **pulverbelagt.**

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|--------|
| effektivt djup skärmhölje | 230 mm |
| vikt | 73 kg |
| effektiv bredd bildskärmhölje | 690 mm |
| effektiv höjd bildskärmhölje | 460 mm |

| | |
|--------------------------|---|
| höjd | 1620 mm |
| bredd i G | 30 |
| djup i G | 20 |
| Djup | 500 mm |
| Bredd | 750 mm |
| effektiv höjd underrede | 845 mm |
| effektiv bredd underrede | 700 mm |
| IP-skyddsklass | IP 41 |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| märkspänning | 250 V |
| Kontakttyp ingång | K |
| Strömbrytare | ja |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Datorbord |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Skjuthandtag till GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Skjuthandtag för garderobsskåp utan låscylinder | 914221 |