

Garant GRIDLINE

**Datorterminal, Typ: GB****Beställningsdata**

Ordernummer	948111 GB
GTIN	4062406073701
Artikelklass	9GS

**Beskrivning****Utförande:**

**Bildskärmshölje med fläkt** för CRT-skärmar upp till 19 tum. Slagdörr med polykarbonatblad, låsbar.

**Tangentbordslåda** snäpper fast i ändläget. Inställbar i 3 höjdlägen med 60 mm raster (1058 / 1118 / 1178 mm), låsbar, med handledsstöd av bambu och dragavlastning.

**Datorskåp med fläkt** och en förzinkad hylla med ställbar höjd och kabelgenomföringar som ger en överskådlig kabeldragning. Alla lås har samma låsegenskaper.

**Funktion:**

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfront antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

**Datorarbetsplatsen är kompatibel med GridLine-skåpen med djup 20G nr 940001 – 940217, 940801 – 940907 och kan kombineras godtyckligt med dessa.**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

max bildskärmsdiagonalmått	19 tum
höjd	2000 mm
Bredd	750 mm
Djup	500 mm
bredd i G	30
bredd fönster	552 mm
effektiv bredd datorhölje	700 mm
effektiv höjd bildskärmhölje	570 mm
vikt	77 kg
djup i G	20
effektivt djup datorskåp	470 mm
effektiv höjd datorhölje	845 mm
effektivt djup skärmhölje	458 mm
höjd fönster	532 mm
effektiv bredd bildskärmhölje	690 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
IP-skyddsklass	IP 41
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	G
Strömbrytare	ja
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorarbetsstation

**Tillbehör**

Skjuthandtag för garderobsskåp utan låscylinder

914221

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11