

Garant GRIDLINE

Datorarbetsstation, Typ: CH**Beställningsdata**

Ordernummer	948121 CH
GTIN	4062406073794
Artikelklass	9GS

Beskrivning**Utförande:**

TFT-skärmhölje för platta bildskärmar med fast kabelförvaringsgack. Datorhurts med fläkt i hurtslocket och ett flyttbart hyllplan. Låsbar tangentbordslåda med handledsstöd av bambu, höjddjusterbar i 3 steg med 60 mm raster. Tangentbordslådan snäpper fast i ändläget. Upplagsskiva av bambu.

Funktion:

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
bredd i G	30
effektivt djup skärmhölje	230 mm

Bredd	750 mm
höjd	1740 mm
effektiv höjd bildskärmhölje	460 mm
djup i G	20
vikt	82 kg
effektiv bredd bildskärmhölje	690 mm
effektiv höjd underrede	645 mm
effektiv bredd underrede	700 mm
IP-skyddsklass	IP 41
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	250 V
Strömbrytare	ja
Kontakttyp ingång	J
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorarbetsstation

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Skjuthandtag för garderobsskåp utan låscynder	914221