

Garant GRIDLINE

Datorarbetsstation, Typ: CH**Beställningsdata**

Ordernummer	948131 CH
GTIN	4062406073916
Artikelklass	9GS

Beskrivning**Utförande:**

Tangentbordslådan snäpper fast i sitt ändläge, är låsbar, med handledsstöd av bambu och dragavlastning. Påbyggnad med tangentbordslåda med perforerad plåt på sidan □ 9×9 mm i 37 mm raster för infästning av Easyfix krokar och hållare. **Datorhurts** med **fläkt** och justerbar förzinkad hylla och upplagsskiva av bambu.

Funktion:

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

vikt	69 kg
Djup	500 mm
bredd i G	30

höjd	1020 mm
Bredd	750 mm
djup i G	20
effektiv bredd underrede	700 mm
effektiv höjd underrede	645 mm
IP-skyddsklass	IP 41
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	J
Strömbrytare	ja
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorarbetsstation

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------