

Garant GRIDLINE

Datorarbetsstation med skrivarlucka, Typ: FR**Beställningsdata**

Ordernummer	948132 FR
GTIN	4062406074050
Artikelklass	9GS

Beskrivning**Utförande:**

Tangentbordslådan snäpper fast i sitt ändläge, är låsbar, med handledsstöd av bambu och dragavlastning. Påbyggnad med tangentbordslåda med perforerad plåt på sidan □ 9×9 mm i 37 mm raster för infästning av Easyfix krokar och hållare. **Datorhurts** med **fläkt** och justerbar förzinkad hylla och upplagsskiva av bambu.

Funktion:

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Bredd	750 mm
bredd i G	30
höjd	1020 mm

mått skrivarlucka	236×290 mm
Djup	500 mm
djup i G	20
vikt	69 kg
effektiv bredd underrede	700 mm
effektiv höjd underrede	645 mm
IP-skyddsklass	IP 41
Energiförsörjning	Nätdriven
Strömbrytare	ja
Kontakttyp ingång	E
märkspänning	250 V
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorarbetsstation

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------