

Garant GRIDLINE

**Datorarbetsstation med skrivarlucka, rullbar, Typ: DK****Beställningsdata**

Ordernummer	948142 DK
GTIN	4062406074135
Artikelklass	9GS

**Beskrivning****Utförande:**

**Tangentbordslådan** snäpper fast i sitt ändläge, är låsbar, med handledsstöd av bambu och dragavlastning. Påbyggnad med tangentbordslåda med perforerad plåt på sidan □ 9×9 mm i 37 mm raster för infästning av Easyfix krokar och hållare. **Datorhurts** med **fläkt** och justerbar förzinkad hylla och upplagsskiva av bambu.

Med åkanordning bestående av 2 fasta hjul och 2 elektriskt ledande svängbara hjul med spärr Ø 125 mm och skjuthandtag.

**Funktion:**

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**Teknisk beskrivning**

bredd i G	30
djup i G	20
Bredd	750 mm

vikt	69 kg
mått skrivarlucka	236×290 mm
höjd	1170 mm
Djup	500 mm
effektiv höjd underrede	645 mm
effektiv bredd underrede	700 mm
IP-skyddsklass	IP 41
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	K
Strömbrytare	ja
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorarbetsstation

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------