

Garant GRIDLINE

Datorarbetsstation rullbar, Typ: FR**Beställningsdata**

Ordernummer	948141 FR
GTIN	4062406073992
Artikelklass	9GS

Beskrivning**Utförande:**

Tangentbordslådan snäpper fast i sitt ändläge, är låsbar, med handledsstöd av bambu och dragavlastning. Påbyggnad med tangentbordslåda med perforerad plåt på sidan □ 9×9 mm i 37 mm raster för infästning av Easyfix krokar och hållare. **Datorhurts** med **fläkt** och justerbar förzinkad hylla och upplagsskiva av bambu.

Med åkanordning bestående av 2 fasta hjul och 2 elektriskt ledande svängbara hjul med spärr Ø 125 mm och skjuthandtag.

Funktion:

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

djup i G	20
Bredd	750 mm
Djup	500 mm

höjd	1170 mm
bredd i G	30
vikt	69 kg
effektiv bredd underrede	700 mm
effektiv höjd underrede	645 mm
IP-skyddsklass	IP 41
Kontakttyp ingång	E
märkspänning	250 V
Strömbrytare	ja
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorarbetsstation

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------