

Garant GRIDLINE

Datorarbetsstation med skrivarlucka, rullbar, Typ: DE**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 948142 DE |
| GTIN | 4062406074081 |
| Artikelklass | 9GS |

Beskrivning**Utförande:**

Tangentbordslådan snäpper fast i sitt ändläge, är låsbar, med handledsstöd av bambu och dragavlastning. Påbyggnad med tangentbordslåda med perforerad plåt på sidan □ 9×9 mm i 37 mm raster för infästning av Easyfix krokar och hållare. **Datorhurts** med **fläkt** och justerbar förzinkad hylla och upplagsskiva av bambu.

Med åkanordning bestående av 2 fasta hjul och 2 elektriskt ledande svängbara hjul med spärr Ø 125 mm och skjuthandtag.

Funktion:

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

leveransinnehåll:

Den fast monterade **elinstallationen** omfattar uttagslist (6 uttag, 250 V / 16 A med strömbrytare), anslutningskabel 1,2 m.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

| | |
|------|--------|
| Djup | 500 mm |
|------|--------|

| | |
|--------------------------------------|---|
| mått skrivarlucka | 236×290 mm |
| Bredd | 750 mm |
| djup i G | 20 |
| bredd i G | 30 |
| höjd | 1170 mm |
| vikt | 69 kg |
| effektiv höjd underrede | 645 mm |
| effektiv bredd underrede | 700 mm |
| IP-skyddsklass | IP 41 |
| Kontakttyp ingång | F |
| Strömbrytare | ja |
| märkspänning | 250 V |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm |
| Cylinderlås | modulär låscynder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Datorarbetsstation |

Tillbehör

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Skjuthandtag till GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
|-------------------------------------|-------------|