

Garant GRIDLINE

**Datorarbetsstation med skrivarlucka, Typ: DE****Beställningsdata**

Ordernummer	948132 DE
GTIN	4062406074029
Artikelklass	9GS

**Beskrivning****Utförande:**

**Tangentbordslådan** snäpper fast i sitt ändläge, är låsbar, med handledsstöd av bambu och dragavlastning. Påbyggnad med tangentbordslåda med perforerad plåt på sidan □ 9×9 mm i 37 mm raster för infästning av Easyfix krokar och hållare. **Datorhurts** med **fläkt** och justerbar förzinkad hylla och upplagsskiva av bambu.

**Funktion:**

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

**leveransinnehåll:**

Den fast monterade **elinstallationen** omfattar uttagslist (6 uttag, 250 V / 16 A med strömbrytare), anslutningskabel 1,2 m.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

vikt	69 kg
------	-------

höjd	1020 mm
Bredd	750 mm
djup i G	20
bredd i G	30
Djup	500 mm
mått skrivarlucka	236×290 mm
effektiv höjd underrede	645 mm
effektiv bredd underrede	700 mm
IP-skyddsklass	IP 41
Energiförsörjning	Nätdriven
Strömbrytare	ja
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorarbetsstation

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11