

**Garant****Laptop-skåp, antal fack / typ: 7/DE****Beställningsdata**

Ordernummer	944520 7/DE
GTIN	4062406074142
Artikelklass	91K

**Beskrivning****Utförande:**

Laptop- / mobiltelefonskåp med 7 individuellt låsbara fack. Varje fack har en 230 V AC-anslutning med ett eluttag av typ F och en USB-port av typ A för laddning av smartphones, surfplattor etc. På baksidan finns eluttaget med en 1,5 m lång kabel, stickkontakt av tysk modell typ F.

**Norm:**

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, fackdörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Teknisk beskrivning**

höjd	1850 mm
effektiv höjd per sektion	200 mm
Djup	520 mm
vikt	46 kg
antal hyllor	7

Bredd	400 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Antal eluttag typ F	7
Eluttag typ	F
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Batteriladdningsskåp

## Tillbehör

Skjuthandtag för garderobsskåp utan låscynder	914221
---	--------