

Garant GRIDLINE

**Datorarbetsstation, Typ: DE****Beställningsdata**

Ordernummer	948201 DE
GTIN	4062406074159
Artikelklass	9GS

**Beskrivning****Utförande:**

Datorskåp med separat låsbar dubbeldörr med polykarbonatpanel eller skrivarlucka. Utrustad med skiljevägg för hyllan för datorlådan, med förzinkad utdragbar hylla (lastkapacitet 45 kg) med dragavlastning. Tangentbordslåda med infälld och avtagbar avläggsskål, handledsstöd i bambu och dragavlastning. Alla lås har samma låsegenskaper. Kabelgenomföring på baksidan av chassit. Upplagsskiva av bambu.

**leveransinnehåll:**

Den fast monterade **elininstallationen** omfattar uttagslist (6 uttag, 250 V / 16 A med strömbrytare), anslutningskabel 1,2 m, fläkt som överhettningsskydd.

**Lackering:**

Stomme och tangentbordslåda ljusgrå RAL 7035, dörrar, låda och utdragshylla antracitgrå RAL 7016, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

höjd	1020 mm
Bredd	1000 mm

djup i G	28
vikt	97 kg
Djup	700 mm
bredd i G	40
effektiv höjd underrede	645 mm
effektiv bredd underrede vänster	700 mm
effektiv bredd underrede höger	223 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	250 V
Strömbrytare	ja
Kontakttyp ingång	F
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorarbetsstation

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------