

Garant GRIDLINE

Datorarbetsstation med skrivarlucka, rullbar, Typ: CH**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 948222 CH |
| GTIN | 4062406074340 |
| Artikelklass | 9GS |

Beskrivning**Utförande:**

Datorskåp med separat låsbar dubbeldörr med polykarbonatpanel eller skrivarlucka. Utrustad med skiljevägg för hyllan för datorlådan, med förzinkad utdragbar hylla (lastkapacitet 45 kg) med dragavlastning. Tangentbordslåda med infälld och avtagbar avläggsskål, handledsstöd i bambu och dragavlastning. Alla lås har samma låsegenskaper. Kabelgenomföring på baksidan av chassit. Upplagsskiva av bambu.

Med åkanordning bestående av 2 fasta hjul och 2 elektriskt ledande svängbara hjul med spärr \varnothing 125 mm och skjuthandtag.

Lackering:

Stomme och tangentbordslåda ljusgrå RAL 7035, dörrar, låda och utdragshylla antracitgrå RAL 7016, **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------|---------|
| Bredd | 1000 mm |
| bredd i G | 40 |
| höjd | 1170 mm |
| vikt | 97 kg |

| | |
|----------------------------------|---|
| Djup | 700 mm |
| mått skrivarlucka | 346×290 mm |
| djup i G | 28 |
| effektiv bredd underrede vänster | 700 mm |
| effektiv bredd underrede höger | 223 mm |
| effektiv höjd underrede | 645 mm |
| Kontakttyp ingång | J |
| märkspänning | 250 V |
| Strömbrytare | ja |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Datorarbetsstation |

Tillbehör

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Skjuthandtag till GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
|-------------------------------------|-------------|