

Garant GRIDLINE

**Datorarbetsstation rullbar, Typ: GB****Beställningsdata**

Ordernummer	948211 GB
GTIN	4062406074258
Artikelklass	9GS

**Beskrivning****Utförande:**

Datorskåp med separat låsbar dubbeldörr med polykarbonatpanel eller skrivarlucka. Utrustad med skiljevägg för hyllan för datorlådan, med förzinkad utdragbar hylla (lastkapacitet 45 kg) med dragavlastning. Tangentbordslåda med infälld och avtagbar avläggsskål, handledsstöd i bambu och dragavlastning. Alla lås har samma låsegenskaper. Kabelgenomföring på baksidan av chassit. Upplagsskiva av bambu.

Med åkanordning bestående av 2 fasta hjul och 2 elektriskt ledande svängbara hjul med spärr Ø 125 mm och skjuthandtag.

**Lackering:**

Stomme och tangentbordslåda ljusgrå RAL 7035, dörrar, låda och utdragshylla antracitgrå RAL 7016, **pulverbelagda**.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	1000 mm
djup i G	28
bredd i G	40
Djup	700 mm

höjd	1170 mm
vikt	97 kg
effektiv bredd underrede vänster	700 mm
effektiv bredd underrede höger	223 mm
effektiv höjd underrede	645 mm
Strömbrytare	ja
Kontakttyp ingång	G
märkspänning	250 V
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorarbetsstation

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------