

Garant GRIDLINE

Datorarbetsstation med skrivarlucka, rullbar, Typ: DE**Beställningsdata**

Ordernummer	948222 DE
GTIN	4062406074333
Artikelklass	9GS

Beskrivning**Utförande:**

Datorskåp med separat låsbar dubbeldörr med polykarbonatpanel eller skrivarlucka. Utrustad med skiljevägg för hyllan för datorlådan, med förzinkad utdragbar hylla (lastkapacitet 45 kg) med dragavlastning. Tangentbordslåda med infälld och avtagbar avläggsskål, handledsstöd i bambu och dragavlastning. Alla lås har samma låsegenskaper. Kabelgenomföring på baksidan av chassit. Upplagsskiva av bambu.

Med åkanordning bestående av 2 fasta hjul och 2 elektriskt ledande svängbara hjul med spärr \varnothing 125 mm och skjuthandtag.

leveransinnehåll:

Den fast monterade **elinstallationen** omfattar uttagslist (6 uttag, 250 V / 16 A med strömbrytare), anslutningskabel 1,2 m, fläkt som överhettningsskydd.

Lackering:

Stomme och tangentbordslåda ljusgrå RAL 7035, dörrar, låda och utdragshylla antracitgrå RAL 7016, **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

Djup	700 mm
bredd i G	40

djup i G	28
höjd	1170 mm
mått skrivarlucka	346×290 mm
vikt	97 kg
Bredd	1000 mm
effektiv bredd underrede vänster	700 mm
effektiv höjd underrede	645 mm
effektiv bredd underrede höger	223 mm
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Strömbrytare	ja
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorarbetsstation

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------