

Garant GRIDLINE

Datorarbetsstation rullbar, Typ: CH**Beställningsdata**

Ordernummer	948261 CH
GTIN	4062406074463
Artikelklass	9GS

Beskrivning**Utförande:**

Datorskåp med separat låsbar dubbeldörr med polykarbonatpanel eller skrivarlucka. Utrustad med skiljevägg för hyllan för datorlådan, med förzinkad utdragbar hylla (lastkapacitet 45 kg) med dragavlastning. Tangentbordslåda med infälld och avtagbar avläggsskål, handledsstöd i bambu och dragavlastning. Alla lås har samma låsegenskaper. Kabelgenomföring på baksidan av chassit. Upplagsskiva av bambu.

Med utrymmesbesparande TFT-skärmhölje för platta bildskärmar, låsbart, med kabelförvaringsfack. Självspärrande, steglöst inställbar lyftdörr med polykarbonatruta.

Med åkanordning bestående av 2 fasta hjul och 2 elektriskt ledande svängbara hjul med spärr Ø 125 mm och skjuthandtag.

Lackering:

Stomme och tangentbordslåda ljusgrå RAL 7035, dörrar, låda och utdragshylla antracitgrå RAL 7016, **pulverbelagda.**

Teknisk beskrivning

effektiv höjd bildskärmhölje	460 mm
effektiv bredd bildskärmhölje	690 mm

bredd i G	40
effektivt djup skärmhölje	230 mm
Bredd	1000 mm
Djup	700 mm
vikt	120 kg
höjd	1770 mm
djup i G	28
effektiv höjd underrede	645 mm
effektiv bredd underrede vänster	700 mm
effektiv bredd underrede höger	223 mm
Kontakttyp ingång	J
märkspänning	250 V
Strömbrytare	ja
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorarbetsstation

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Skjuthandtag för garderobsskåp utan låscynder	914221