

Garant GRIDLINE

**Datorarbetsstation med skrivarlucka, rullbar, Typ: FR****Beställningsdata**

Ordernummer	948262 FR
GTIN	4062406074609
Artikelklass	9GS

**Beskrivning****Utförande:**

Datorskåp med separat låsbar dubbeldörr med polykarbonatpanel eller skrivarlucka. Utrustad med skiljevägg för hyllan för datorlådan, med förzinkad utdragbar hylla (lastkapacitet 45 kg) med dragavlastning. Tangentbordslåda med infälld och avtagbar avläggsskål, handledsstöd i bambu och dragavlastning. Alla lås har samma låsegenskaper. Kabelgenomföring på baksidan av chassit. Upplagsskiva av bambu.

Med utrymmesbesparande TFT-skärmhölje för platta bildskärmar, låsbart, med kabelförvaringsfack. Självspärrande, steglöst inställbar lyftdörr med polykarbonatruta.

Med åkanordning bestående av 2 fasta hjul och 2 elektriskt ledande svängbara hjul med spärr  $\varnothing$  125 mm och skjuthandtag.

**Lackering:**

Stomme och tangentbordslåda ljusgrå RAL 7035, dörrar, låda och utdragshylla antracitgrå RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd bildskärmhölje	460 mm
Djup	700 mm

höjd	1770 mm
bredd i G	40
vikt	120 kg
Bredd	1000 mm
effektivt djup skärmhölje	230 mm
mått skrivarlucka	346×290 mm
effektiv bredd bildskärmhölje	690 mm
djup i G	28
effektiv bredd underrede höger	223 mm
effektiv bredd underrede vänster	700 mm
effektiv höjd underrede	645 mm
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	E
Strömbrytare	ja
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorarbetsstation

## Tillbehör

Skjuthandtag för garderobsskåp utan låscylinder	914221
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11