

Garant GRIDLINE

**Datorarbetsstation med skrivarlucka, Typ: CH****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 948252 CH     |
| GTIN         | 4062406074524 |
| Artikelklass | 9GS           |

**Beskrivning****Utförande:**

Datorskåp med separat låsbar dubbeldörr med polykarbonatpanel eller skrivarlucka. Utrustad med skiljevägg för hyllan för datorlådan, med förzinkad utdragbar hylla (lastkapacitet 45 kg) med dragavlastning. Tangentbordslåda med infälld och avtagbar avläggsskål, handledsstöd i bambu och dragavlastning. Alla lås har samma låsegenskaper. Kabelgenomföring på baksidan av chassit. Upplagsskiva av bambu.

Med utrymmesbesparande TFT-skärmhölje för platta bildskärmar, låsbart, med kabelförvaringsfack. Självspärrande, steglöst inställbar lyftdörr med polykarbonatruta.

**Lackering:**

Stomme och tangentbordslåda ljusgrå RAL 7035, dörrar, låda och utdragshylla antracitgrå RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

|      |         |
|------|---------|
| höjd | 1620 mm |
| Djup | 700 mm  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| effektiv bredd bildskärmhölje    | 690 mm  |
| vikt                             | 120 kg  |
| djup i G                         | 28  |
| bredd i G                        | 40  |
| Bredd                            | 1000 mm   |
| effektiv höjd bildskärmhölje     | 460 mm  |
| mått skrivarlucka                | 346×290 mm  |
| effektivt djup skärmhölje        | 230 mm  |
| effektiv bredd underrede höger   | 223 mm  |
| effektiv bredd underrede vänster | 700 mm  |
| effektiv höjd underrede          | 645 mm  |
| Energiförsörjning                | Nätdriven   |
| Strömbrytare                     | ja  |
| Kontakttyp ingång                | J   |
| märkspänning                     | 250 V   |
| Materialtjocklek                 | 0,9 mm  |
| Dörröppningsvinkel               | 250 grad  |
| Cylinderlås                      | modulär låscylinder   |
| Färgval                          | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag                      | Datorarbetsstation  |

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Skjuthandtag till GridLine Typ GP11             | 914226 GP11 |
| Skjuthandtag för garderobsskåp utan låscylinder | 914221      |