

Garant GRIDLINE

Datorarbetsstation med skrivarlucka, Typ: FR**Beställningsdata**

Ordernummer	948252 FR
GTIN	4062406074548
Artikelklass	9GS

Beskrivning**Utförande:**

Datorskåp med separat låsbar dubbeldörr med polykarbonatpanel eller skrivarlucka. Utrustad med skiljevägg för hyllan för datorlådan, med förzinkad utdragbar hylla (lastkapacitet 45 kg) med dragavlastning. Tangentbordslåda med infälld och avtagbar avläggsskål, handledsstöd i bambu och dragavlastning. Alla lås har samma låsegenskaper. Kabelgenomföring på baksidan av chassit. Upplagsskiva av bambu.

Med utrymmesbesparande TFT-skärmhölje för platta bildskärmar, låsbart, med kabelförvaringsfack. Självspärrande, steglöst inställbar lyftdörr med polykarbonatruta.

Lackering:

Stomme och tangentbordslåda ljusgrå RAL 7035, dörrar, låda och utdragshylla antracitgrå RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

bredd i G	40
mått skrivarlucka	346x290 mm

vikt	120 kg
Djup	700 mm
höjd	1620 mm
effektiv höjd bildskärmhölje	460 mm
djup i G	28
Bredd	1000 mm
effektiv bredd bildskärmhölje	690 mm
effektivt djup skärmhölje	230 mm
effektiv bredd underrede vänster	700 mm
effektiv höjd underrede	645 mm
effektiv bredd underrede höger	223 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	E
märkspänning	250 V
Strömbrytare	ja
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorarbetsstation

Tillbehör

Skjuthandtag för garderobsskåp utan låscylinder	914221
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11