

Garant GRIDLINE

## Datorarbetsstation med skrivarlucka, Typ: DE



### Beställningsdata

Ordernummer	948252 DE
GTIN	4062406074517
Artikelklass	9GS

### Beskrivning

#### Utförande:

Datorskåp med separat låsbar dubbeldörr med polykarbonatpanel eller skrivarlucka. Utrustad med skiljevägg för hyllan för datorlådan, med förzinkad utdragbar hylla (lastkapacitet 45 kg) med dragavlastning. Tangentbordslåda med infälld och avtagbar avläggsskål, handledsstöd i bambu och dragavlastning. Alla lås har samma låsegenskaper. Kabelgenomföring på baksidan av chassit. Upplagsskiva av bambu.

Med utrymmesbesparande TFT-skärmhölje för platta bildskärmar, låsbart, med kabelförvaringsfack. Självspärrande, steglöst inställbar lyftdörr med polykarbonatruta.

#### leveransinnehåll:

Den fast monterade **elinstallationen** omfattar uttagslist (6 uttag, 250 V / 16 A med strömbrytare), anslutningskabel 1,2 m, fläkt som överhettningsskydd.

#### Lackering:

Stomme och tangentbordslåda ljusgrå RAL 7035, dörrar, låda och utdragshylla antracitgrå RAL 7016, **pulverbelagda**.

#### OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

### Teknisk beskrivning

effektiv bredd bildskärmhölje	690 mm
Djup	700 mm
effektiv höjd bildskärmhölje	460 mm
mått skrivarlucka	346×290 mm
bredd i G	40
Bredd	1000 mm
vikt	120 kg
effektivt djup skärmhölje	230 mm
djup i G	28
höjd	1620 mm
effektiv bredd underrede vänster	700 mm
effektiv bredd underrede höger	223 mm
effektiv höjd underrede	645 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Strömbrytare	ja
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorarbetsstation

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Skjuthandtag för garderobsskåp utan låscynder	914221