

Garant GRIDLINE

Datorarbetsstation med skrivarlucka, rullbar, Typ: IT**Beställningsdata**

Ordernummer	948262 IT
GTIN	4062406074593
Artikelklass	9GS

Beskrivning**Utförande:**

Datorskåp med separat låsbar dubbeldörr med polykarbonatpanel eller skrivarlucka. Utrustad med skiljevägg för hyllan för datorlådan, med förzinkad utdragbar hylla (lastkapacitet 45 kg) med dragavlastning. Tangentbordslåda med infälld och avtagbar avläggsskål, handledsstöd i bambu och dragavlastning. Alla lås har samma låsegenskaper. Kabelgenomföring på baksidan av chassit. Upplagsskiva av bambu.

Med utrymmesbesparande TFT-skärmhölje för platta bildskärmar, låsbart, med kabelförvaringsfack. Självspärrande, steglöst inställbar lyftdörr med polykarbonatruta.

Med åkanordning bestående av 2 fasta hjul och 2 elektriskt ledande svängbara hjul med spärr Ø 125 mm och skjuthandtag.

Lackering:

Stomme och tangentbordslåda ljusgrå RAL 7035, dörrar, låda och utdragshylla antracitgrå RAL 7016, **pulverbelagda.**

Teknisk beskrivning

effektiv höjd bildskärmhölje	460 mm
Bredd	1000 mm

höjd	1770 mm
bredd i G	40
djup i G	28
Djup	700 mm
effektiv bredd bildskärmhölje	690 mm
vikt	120 kg
mått skrivarlucka	346×290 mm
effektivt djup skärmhölje	230 mm
effektiv höjd underrede	645 mm
effektiv bredd underrede vänster	700 mm
effektiv bredd underrede höger	223 mm
Kontakttyp ingång	L
Strömbrytare	ja
märkspänning	250 V
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Datorarbetsstation

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Skjuthandtag för garderobsskåp utan låscylinder	914221