

Garant
**GARANT Power Q högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z:
25/4mm**

Beställningsdata

Ordernummer	212804 25/4
GTIN	4062406074784
Artikelklass	210

Beskrivning
Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	25 mm
Fästgंगा M	M12
spiralfräsning Ø D _{min}	42 mm
Rampningsvinkel α _{max}	1,51 grad
Rampningslängd L för α _{max}	15,13 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Invändig	ja
Antal skär Z	4
spiralfräsning Ø D _{max}	48 mm

spiralfräsning a_p	0,3 mm
Serie	Power Q
totallängd L_{tot}	36 mm
Passande vändskär	XOM.060310
$\varnothing D_3$	17 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 1	219799 1