

Garant**Tool-UNIT Verkygskassetter, för verktygsskaft: C8****Beställningsdata**

Ordernummer	971000 C8
GTIN	4062406075040
Artikelklass	91Q

Beskrivning**Utförande:**

Verkygskassetten är tillverkad av förslutbar polypropen med hållare för verktygsskaft. Verkygskassetten kan användas som separat enhet för transport och förvaring men lämpar sig även väl som flexibel komponent i transportvagn, CNC-skåp, CNC-hyllställ och UNIT-bärskena.

Användningsdata:

För upphängning i bärskena, profilskena för transportvagn, CNC-skåp och Multifix-skena.

höjd: 130 mm

Bredd: 240 mm

Djup: 148 mm

antal verktygshållare: 2

axelavstånd (A): 105 mm

lyftförmåga: 20 kg

Teknisk beskrivning

axelavstånd (A)	105 mm
antal verktygshållare	2
Bredd	240 mm
höjd	130 mm

för verktygsskaft	C8
Djup	148 mm
lyftförmåga	20 kg
Produktslag	CNC-balksystem